




Cavo di collegamento

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



Applicazione		
Particolarità	contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Modello	Cavo POWER, codificato T	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso	[g]	2163,5
Dimensioni	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiali	PUR	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 5 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3 m/s con 5 m di corsa orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 4 Mio.
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12429



Cavo di collegamento

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PUR, nero; 4 x 1,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PUR

