


E12430



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGD040ZDS0002H04



CE

Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato T
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale [A]	12
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	242,7
Dimensioni [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiali	PP
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12430



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGD040ZDS0002H04

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco