


E12435



Cavo di collegamento

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Applicazione	applicazioni di saldatura
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	816,2
Dimensioni [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso
Materiale guarnizione	FKM

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

E12435



Cavo di collegamento

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Osservazioni

Osservazioni	con 2 portaetichette lunghi 30 mm
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 30 m, PUR, nero, Ø 4,9 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR, trasparente; Fermo: zinco pressofuso; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

