E12437

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH080MSS0005H08



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	313,7
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

E12437

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH080MSS0005H08

Collegamento



Colori secondo DIN EN 60947-5-2
Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
PK =	rosa
OG =	arancione
VT =	viola
WH =	bianco