


E12459



Cavo di collegamento

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità contatti dorati; cavo schermato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 110,1

Materiale corpo ottone, nichelato / TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E12459




Cavo di collegamento

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, nero, Ø 4,8 mm, schermato; 5 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

