


E12460




Cavo di collegamento

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati; cavo schermato
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	111,4
Materiale corpo	ottone, nichelato / TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore	

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



E12460




Cavo di collegamento

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, nero, Ø 6 mm, schermato; 8 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

