


# E12463



## Connettore femmina a cablare

SDOGF030MSSFKPG



### Applicazione

Particolarità contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC/DC

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 10,7

Dimensioni [mm] 12 x 12 x 45

Materiali PBT; PA

Materiale corpo PBT / PA

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E12463



## Connettore femmina a cablare


SDOGF030MSSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti a vite: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 3,5...5 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PBT / PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



### Collegamento

