




Ripartitore a Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	12
Capacità di corrente totale	[A]	12; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	24,6
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso
Tipo di connettore		M12
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Ripartitore a Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato