


E12490



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Applicazione	
Particolarità	cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D
Applicazione	Cavo patch incrociato; Cavo patch
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
Dati meccanici	
Peso [g]	73,1
Materiali	TPU / PA
Materiale corpo	PA / TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore M12

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



E12490




Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; 2 x 2 x 0,38 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: TPU

