


E12495



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGD040ZDS0005H04



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato T

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale [A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	545
Dimensioni [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiali	PP
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12495



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGD040ZDS0005H04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :
BN =	nero
BU =	marrone
WH =	blu
	bianco