

E12498



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGD040ZDS0050H04



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Modello		Cavo POWER, codificato T
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	5233,5
Dimensioni	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiali		PP
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12498



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGD040ZDS0050H04

Collegamento elettrico


Cavo: 50 m, PUR, nero, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco