


E12513



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040ZDS0020H04



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Modello	cavo Ethernet, codificato D

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	1380,5
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

E12513




Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040ZDS0020H04



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BU =	blu
OG =	arancione
WH =	bianco
YE =	giallo