


E12529



Ripartitore a Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	60 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	37,1
Materiali	PUR nero
Materiale corpo	PUR, senza alogeno

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Ripartitore a Y


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: PUR, senza alogeno; Contatti: dorato



Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PUR, senza alogeno; Contatti: dorato

