


Cavo per connessione a Y

YDOGS030PLS0002H03



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...85
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

Dati meccanici

Peso	[g]	132,83	
Dimensioni	[mm]	24 x 24 x 54	
Materiali		PA	
Numero ingressi ripartitori centrali		2	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.
		sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

**Cavo per connessione a Y**

YDOGS030PLS0002H03

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - 1-2-3Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Collegamento elettrico - 4-5-6**Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

**Collegamento**

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
RD =	rosso