E12551

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGS020PLS0005H02



CE

Applicazione			
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone		si	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	8...32 DC	
Classe di isolamento		III	
Capacità di corrente totale	[A]	4	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85	
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-20...85	
Grado di protezione		IP 67; (connettore inserito)	
Dati meccanici			
Peso	[g]	186,7	
Materiali		PA	
Materiale corpo		PA	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.
		sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

E12551

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGS020PLS0005H02

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Corpo: PA; Contatti: nichelato



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone