


# E12552



## Cavo per connessione a Y

YDOGS040PLS0001H02



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...85
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

### Dati meccanici

Peso [g]	86,2	
Dimensioni [mm]	24 x 24 x 54	
Materiali	PA	
Numero ingressi ripartitori centrali	2	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup>
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

# E12552



## Cavo per connessione a Y

YDOGS040PLS0001H02

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico


Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato



### Collegamento



BK =  
BN =

Colori dei fili conduttori :  
nero  
marrone