


# E12556



## Cavo di collegamento

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...24 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente mobile [°C]	-30...70
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

### Dati meccanici

Peso [g]	119
Materiale corpo	PA

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12556



## Cavo di collegamento

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

### Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 6,4 mm; intrecciato; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm)

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x connettore DEUTSCH, diritto; Corpo: PA; Contatti: nichelato



### Collegamento

