


# E12565



## Cavo di collegamento con connettore AMP

ADOGX060--A002E06



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...24 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67; (connettore inserito)
Dati meccanici		
Peso	[g]	246,4
Materiali		PBT
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

# E12565



## Cavo di collegamento con connettore AMP


ADOGX060--A002E06

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

#### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
RD = rosso  
WH = bianco

Connettore: 1 x connettore AMP, diritto; Contatti: nichelato