




Resistenza di terminazione CAN-bus

SDOGSA060PLAFKCR



Applicazione

| | |
|---------------|-----------------|
| Particolarità | contatti dorati |
| Applicazione | CAN-bus |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
| Grado di protezione | IP 68 |

Dati meccanici

| | |
|-----------------|-------|
| Peso [g] | 29,27 |
| Materiali | PA |
| Materiale corpo | PA |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH (DT-06-6S-EP11), diritto; Corpo: PA; Contatti: dorato



E12575



Resistenza di terminazione CAN-bus

SDOGSA060PLAFKCR

Collegamento

