


E12583



Connettore femmina a cablare

SDOGS060--AFKCR



Applicazione	
Particolarità	senza silicone
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)
Dati meccanici	
Peso [g]	15,1
Materiali	ottone nichelato; PA
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12583



Connettore femmina a cablare

SDOGS060--AFKCR

Collegamento elettrico

6 x 0,5 mm²

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Collegamento

