


E12590



Set di montaggio per valvole manuali a sfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Applicazione

Modello

per tipi IND, INE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dati meccanici

Peso

[g]

592,5

Diametro flangia superiore

[mm]

125

Flangia superiore ISO tipo

F12

Vite di trascinamento

M10

Materiali

Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)

Osservazioni

Quantità

1 pezzo