


E12660



Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Modello		Cavo POWER, codificato L
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	64 DC
Capacità di corrente totale	[A]	16
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	257,2
Materiali		PP
Materiale corpo		TPE
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1,0 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - 2

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

