


# E12661



## Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato L
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	64 DC
Capacità di corrente totale [A]	16
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	479
Materiali	PP
Materiale corpo	TPE
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Collegamento elettrico - connettore	
Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato	

# E12661




## Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS



### Collegamento elettrico - 2

#### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

