




Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato L

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	64 DC
Capacità di corrente totale [A]	16

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	475,3
Materiali	PP
Materiale corpo	TPE
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - 2

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

