


E12673



Connettore a cablare

SSTGX050ZDSFKPG



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Modello		codificato L
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 63 DC
Capacità di corrente totale	[A]	16
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	43,05
Dimensioni	[mm]	Ø 25 / L = 76
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12673



Connettore a cablare

SSTGX050ZDSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: 1,5...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...13 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

