


Cavo di collegamento

VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

Dati meccanici

Peso [g]	138,6
Materiali	PA; Presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado	ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile
	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento
	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura
	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione
	± 180 °/m



Cavo di collegamento

VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

