


Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

Dati meccanici

Peso [g]	226,3
Materiali	PA; Presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado	ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	2
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile
	velocità di spostamento
	cicli di piegatura
	sollecitazione alla torsione
	min. 10 x diametro del cavo
	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	> 5 Mio.
	± 180 °/m

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore DEUTSCH C

Collegamento




Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto



Collegamento elettrico - Presa A

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



E12686



Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Collegamento elettrico - Presa B

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

