


# E12723



## Cavo per connessione a Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	2

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 65; IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	52
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Materiale guarnizione	FKM

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12723



## Cavo per connessione a Y


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

### Collegamento elettrico


Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, arancione,  $\varnothing$  4,0 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,1 mm)

### Collegamento elettrico - Presa C

#### Collegamento



Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento elettrico - connettore A (2)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



# E12723



## Cavo per connessione a Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

### Collegamento elettrico - connettore B (1)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

