


# E12737



## Connettore femmina a cablare

ecomatPanel/Connection Set



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 20; (senza resistenza)

### Dati meccanici

Peso [g]	10
Dimensioni [mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materiali	Corpo: PBT-GF20
Materiale corpo	PBT

### Accessori

Fornitura	resistenza 120 ohm
	contatti a crimpare
	tubo protettivo


### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

5 x 0,5...0,75 mm<sup>2</sup>

Connettore: AMP MQS, diritto; Corpo: PBT; Contatti: stagnati



# E12737



## Connettore femmina a cablare

ecomatPanel/Connection Set

### Collegamento

