




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB050ZDS0002B05



Applicazione		
Particolarità	contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 400 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	187,7
Dimensioni	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 7,5 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12772



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB050ZDS0002B05

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH