


E12774



Connettore femmina a cablare

SDOGB050ZDSFKPG



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 400 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	9
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	48,808
Materiale corpo		PA; PUR
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Materiale guarnizione		NBR
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12774



Connettore femmina a cablare

SDOGB050ZDSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm; AWG 16

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PA; PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Guarnizione: NBR; Contatti: dorato



Collegamento

