


E12775



Connettore a cablare

SSTGB030ZDSFKPG



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	12
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	51,9
Materiale corpo	PBT
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni	
Osservazioni	Pin 1 segnalato
Quantità	1 pezzo

E12775



Connettore a cablare

SSTGB030ZDSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm; AWG 16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

