


# E12776



## Connettore a cablare

SSTGB050ZDSFKPG



| Applicazione                |      |                             |
|-----------------------------|------|-----------------------------|
| Particolarità               |      | contatti dorati             |
| Dati elettrici              |      |                             |
| Tensione di esercizio       | [V]  | < 300 AC/DC                 |
| Classe di isolamento        |      | II                          |
| Capacità di corrente totale | [A]  | 9                           |
| Condizioni ambientali       |      |                             |
| Temperatura ambiente        | [°C] | -25...85                    |
| Grado di protezione         |      | IP 67                       |
| Dati meccanici              |      |                             |
| Peso                        | [g]  | 54,7                        |
| Materiale corpo             |      | PBT                         |
| Materiale dado              |      | zinco pressofuso, nichelato |
| Osservazioni                |      |                             |
| Osservazioni                |      | Pin 4 avanzato              |
| Quantità                    |      | 1 pezzo                     |

# E12776



## Connettore a cablare

SSTGB050ZDSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



### Collegamento

