E12048

Connettore da incasso

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 O-ring

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	21,7
Filettatura da incasso		M16
Materiali		ottone nichelato
Materiale corpo		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12048

Connettore da incasso

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Collegamento elettrico

Cavo: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco