


E12090



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Applicazione

Particolarità	cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D
Applicazione	Cavo patch incrociato; Cavo patch

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)

Dati meccanici

Peso	[g]	166,7
Materiali		TPU / PA
Materiale corpo		PA / TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore M12

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



E12090




Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; 2 x 2 x 0,38 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: TPU

