

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0035G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

senza silicone; contatti dorati; cavo schermato

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe di isolamento

III

Capacità di corrente totale

[A]

4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...100

Grado di protezione

IP 67

Dati meccanici

Peso

[g]

1690,2

Dimensioni

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiali

PVC

Materiale corpo

PVC

Materiale dado

1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

E12230



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0035G04

Collegamento elettrico

Cavo: 35 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco