




Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	9,6...30 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	124,2
Dimensioni	[mm]	10 x 10 x 31
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; Corpo: Hytrel G-4774 nero	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12247



Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Bajonett, diritto; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

