
E12261

Connettore a cablare

SSTGH040MSSFKSG





C€ CA

Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-2585
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	44,5
Dimensioni	[mm]	20 x 20 x 62
Materiali		zinco pressofuso nichelato
Materiale corpo		zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12261

Connettore a cablare





Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermabile



Collegamento

_1	
_2	
_	
4	