


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0002H03



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...90	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso [g]	89,8	
Dimensioni [mm]	26 x 14,5 x 38,5	
Materiali	TPU nero	
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12282



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0002H03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo