


E12286



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0010H03



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	386,5
Dimensioni	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiali		TPU nero
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12286



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0010H03

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN = Colori dei fili conduttori :
BU = marrone
GN/YE = blu
 verde / giallo