




Connettore a cablare

SSTGN040ZDSFKSG



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Modello		cavo Ethernet, codificato D
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	44,6
Dimensioni	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiali		zinco pressofuso nichelato
Materiale corpo		zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12289



Connettore a cablare

SSTGN040ZDSFKSG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm; AWG 18

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: zinco pressofuso, nichelato; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato;
Cavo di collegamento schermato: schermabile



Collegamento

