


E12334



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0015C04



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	0,001
Dimensioni [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12334



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0015C04

Collegamento elettrico


Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco