


E12336



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	10...36 DC	
Classe di isolamento	II	
Capacità di corrente totale [A]	4	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...90	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso [g]	179,5	
Materiali	corpo del connettore: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12336



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 4 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

