


E12353



Connettore a cablare

SSTAHO40MSSFKSG



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	66,7
Dimensioni [mm]	42 x 20 x 54
Materiali	zinco pressofuso nichelato
Materiale corpo	zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12353



Connettore a cablare

SSTA040MSSFKSG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermabile



Collegamento

