



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Applicazione

Particolarità cavo schermato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 254,012

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, giallo, Ø 5,6 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E18025



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005G04

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BK =		nero
BU =		blu
WH =		bianco