E18031

Connettore femmina a cablare

SDOGH040MSSFKPG



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	27,216
Dimensioni	[mm]	18 x 18 x 46
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		ZnAl / Ni
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E18031

Connettore femmina a cablare

SDOGH040MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni; Contatti: dorato

Collegamento