


E18045



Cavo di collegamento

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Frequenza AC [Hz] 47...63

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 54,431

Materiali TPE

Materiale corpo TPE


Materiale dado 1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



E18045




Cavo di collegamento

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

