


E18056



Connettore integrato

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-ring

Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 600 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 63,503

Filettatura da incasso 1/2" NPT

Materiali acciaio inox anodizzato

Materiale corpo acciaio inox, anodizzato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E18056



Connettore integrato


RSTGB050VAS00.3-05

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: acciaio inox, anodizzato; Contatti: dorato



Collegamento

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Colori dei fili conduttori :
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
RD =	rosso
OG =	arancione
WH =	bianco