


E18067



Connettore integrato

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 600 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 25,855

Filettatura da incasso 1/2" NPT

Materiali acciaio inox

Materiale corpo acciaio inox

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E18067



Connettore integrato

RSTGB030VAS00.3-03

Collegamento elettrico


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: acciaio inox; Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
GN =	verde
WH =	bianco