


# E18071



## Connettore integrato

RSTGB040ALS00.3-04



### Applicazione

Particolarità: contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]: < 600 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -20...100

Grado di protezione: IP 68

### Dati meccanici

Peso [g]: 36,287

Filettatura da incasso: M20 x 1,5

Materiali: alluminio anodizzato

Materiale corpo: alluminio, anodizzato

### Osservazioni

Quantità: 1 pezzo

### Collegamento elettrico

, PVC; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: alluminio, anodizzato; Contatti: dorato



# E18071



## Connettore integrato

RSTGB040ALS00.3-04

### Collegamento

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco